

Weitere Informationen, Schweiß- und Löt Tipps
sowie Anwendungsbeispiele finden Sie online unter:
<http://www.rothenberger-industrial.de/produkte/autogenschweissen>



ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Str. 47, D-65779 Kelkheim-Fischbach
Tel.: +49 (0)6195 9981 - 0
Email: info-diy@rothenberger.com
www.rothenbergerindustrial.com


© 2014-2017.
This packaging is subject to copyright and must not be reproduced, copied
or otherwise used in any way or for any purpose without the consent in writing of:
Rothenberger Industrial GmbH, 65779 Kelkheim, Germany


Roxy Kit Eco

Gebrauchsanweisung



Art.-Nr. 035748
www.rothenbergerindustrial.com





EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses vielseitig einsetzbaren Autogenkleinschweißgerätes für den anspruchsvollen Heimwerker und den echten Profi.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, bevor das Gerät benutzt wird. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, sie ist bei Weitergabe des Gerätes mit weiterzugeben.

ZEICHENERKLÄRUNG



= Bedienungsanleitung lesen



= Schutzbrille tragen



= Schutzhandschuhe tragen



= Achtung heiß



= Giftige Gase



= Kein Öl auf Sauerstoff



= Von Kindern fernhalten

LIEFERUMFANG / TEILEBEZEICHNUNG

- | | |
|--|---|
| 1 Sauerstoff-Druckminderer mit integrierter Rückschlagsicherung (blau) | 6 Handgriff mit Feinregulierventilen |
| 2 Gasregulierventil mit integrierter Rückschlagsicherung (orange) | 6a Feinregulierventil für Sauerstoff (blau) |
| 3 Schlauchpaket (Sauerstoffschlauch = blau, Gasschlauch = orange) | 6b Feinregulierventil für Brenngas (orange) |
| 4 Maxigas 400 (Brenngasgemisch) Einwegbehälter 600 ml / 338 g | 7 Düsenmischrohr |
| 5 Schweißschutzbrille nach EN 166 | 8 Hochleistungsschweißdüse 0,5 mm |
| | 9 Sauerstoffbehälter 0,93 l x 110 bar = ca. 102 l |
| | 10 Tragegestell mit Behälterhalterung |

Das Gerät darf ausschließlich mit folgenden Gasbehältern und Gasarten verwendet werden:
 - Technischer Sauerstoff: Rothenberger Industrial Sauerstoff-Einwegflasche 930 ml (Art. Nr. 35741)
 - Rothenberger Industrial Maxigas 400 (Art. Nr. 35570)

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist für allgemeine Schweiß- und Lötarbeiten, unter anderem in den Bereichen Feinmechanik, Kunsthandwerk, Modellbau, Optik, Schmuckherstellung, Goldschmiedearbeiten, Kfz-Reparaturen, Biegearbeiten, Aushalsungen und Dentalarbeiten vorgesehen.

Neben Schweißarbeiten ist das Gerät auch ideal zum Hartlöten geeignet. Jede andere Verwendung, jede Veränderung am Gerät oder auch die Verwendung von anderen als den oben erwähnten Gasen gilt als nicht bestimmungsgemäß, birgt erhebliche Unfallgefahren und ist daher untersagt.

SICHERHEITSHINWEISE



- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bei Verwendung in anderer Weise kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein und zu Verletzungen führen.
- Öl & Fett dürfen nicht mit dem Gerät, insbesondere mit Sauerstoff oder Gas, in Berührung kommen. Deshalb alle Teile, Hände sowie Kleidung öl- und fettfrei halten (Explosionsgefahr!).
- Tragen Sie stets fettfreie und brandhemmende Schutzkleidung.
- Tragen Sie während der Schweiß- bzw. Lötarbeiten stets eine Schutzbrille nach EN 166 mit den entsprechenden Schutzstufen.
- Achten Sie darauf, dass keine Schweiß-/ Lötgase eingeatmet werden.
- Nach dem Gebrauch der Geräte, auch bei Kurzeinsatz, achten Sie auf die Hitzeübertragung der Flamme (an Schweißdüse und Mischrohr), damit Verbrennungen vermieden werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Griffstück nie auf einen brennbaren Untergrund ablegen.